

**IE-BP-V14P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

**Основные данные для заказа**

Версия	Фланцевый корпус, защитный колпачок
Заказ №	<a href="#">1058310000</a>
Тип	IE-BP-V14P
GTIN (EAN)	4032248799404
Кол.	10 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	22.9	Глубина (дюймов)	0.9016 inch
Масса нетто	4.71 g		

### Температуры

Рабочая температура -40 °C...70

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Вид защиты	IP67		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		