

CB-R 200/7,5 NC

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Съемные многоразовые кабельные затяжки, подходящие для временного связывания и для случаев, когда требуется возможность открытия-закрытия.

Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 7,5 x 200 мм, Полиамид 66, 220 N
Заказ №	1059200000
Тип	CB-R 200/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806140
Кол.	100 Штука



CB-R 200/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	200 mm	Высота (в дюймах)	7.874 inch
Ширина	7.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.2953 inch
Масса нетто	2.17 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40..85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Да
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	40 mm	Основной материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	220 N	Диаметр пучка, макс.	50 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf	Диаметр пучка, мин.	3 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Изображения

Чертеж

