

**CB-R 250/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Изображение аналогичное

Съемные многоразовые кабельные стяжки, подходящие для временного связывания и для случаев, когда требуется возможность открытия-закрытия.

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединитель кабеля, 7,5 x 250 mm, Полиамид 66, 220 N
Заказ №	<a href="#">1059220000</a>
Тип	CB-R 250/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806164
Кол.	3500 Штука

## CB-R 250/7,5 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	250 mm	Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Ширина	7.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.2953 inch
Масса нетто	2.57 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Да
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	70 mm	Основной материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	220 N	Диаметр пучка, макс.	65 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf	Диаметр пучка, мин.	3 mm

### Важное примечание

Сведения об изделии  
 Количество сумок в коробке (штук): 35  
 Количество предметов в сумке (штук): 100  
 Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки.

### Классификации

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Изображения

Чертеж

