Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Съемные многоразовые кабельные затяжки, подходящие для временного связывания и для случаев, когда требуется возможность открытия-закрытия.

Основные данные для заказа

| Версия | Соединитель кабеля, 7.5 x 250 mm, Полиамид 66, 220 N |
|------------|---|
| Заказ № | <u>1059230000</u> |
| Тип | CB-R 250/7,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248806171 |
| Кол. | 100 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертиф | рикаты |
|--------|--------|
|--------|--------|

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| Глубина | 2 mm | Глубина (дюймов) | 0.0787 inch |
|-------------|--------|-----------------------|-------------|
| Высота | 250 mm | Высота (в дюймах) | 9.8425 inch |
| Ширина | 7.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2953 inch |
| Масса нетто | 2.56 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% |

Материал для электромонтажа

| Устойчивый к УФ-лучам | Нет | Открыть повторно | Да |
|---------------------------------|--------|------------------------------|-------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Температурный диапазон, макс | 85 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Галогены | Нет |
| Диаметр кабеля, макс. | 70 mm | Основной материал | Полиамид 66 |
| Предел прочности при растяжении | 220 N | Диаметр пучка, макс. | 65 mm |
| Прочность на разрыв (фунт-сила) | 49 lbf | Диаметр пучка, мин. | 3 mm |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |
| | | | |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

CB-R 250/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

