

## HDC KIT HE-P 06.11 M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Push In – это соединение с технологией непосредственной вставки. Предварительно обработанные провода можно без дополнительных вспомогательных средств вставлять непосредственно в канал для соединения проводов.

## Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер установки: 3, Полюс: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Алюминиевое литье под давлением, M 20
Заказ №	<a href="#">1061720000</a>
Тип	HDC KIT HE-P 06.11 M
GTIN (EAN)	4032248816446
Кол.	1 Штука

## HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто 384 g

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Исполнение

Типоразмер кабельных вводов	M 20	Количество кабельных входов сверху	1
Количество кабельных входов сбоку	0	Вид соединения	PUSH IN
Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части	Типоразмер установки	3
Уплотнение	NBR	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	3		

## Общие данные

Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP65	Серия	HE
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь

## Общие данные

Количество полюсов	6	Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение
Типоразмер установки	3	Кабельный ввод	M 20
Основной материал	Алюминиевое литье под давлением	Серия	HE
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	500 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	24 A
BG	3		

## Исполнение

Вид соединения	PUSH IN	Типоразмер установки	3
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Поверхность	Порошковое покрытие	Основной материал	Алюминиевое литье под давлением
BG	3		

## HDC KIT HE-P 06.11 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC KIT HE-P 06.11 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1431000000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования	
GTIN (EAN)	4008190052706		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC COS 24	Версия	
Заказ №	<a href="#">1430900000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования	
GTIN (EAN)	4008190077228		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC COS 32	Версия	
Заказ №	<a href="#">1430800000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования	
GTIN (EAN)	4008190176181		
Кол.	1 ST		

## SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия	
Заказ №	<a href="#">1203600000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор	
GTIN (EAN)	4008190120047		
Кол.	100 ST		