Справочный листок технических дан-

HDC KIT HE-P 24.131



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Push In – это соединение с технологией непосредственной вставки. Предварительно обработанные провода можно без дополнительных вспомогательных средств вставлять непосредственно в канал для соединения проводов.

Основные данные для заказа

Версия RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер установк Полюс: 24, PUSH IN, 500 V, 16 А, Алюминие литье под давлением, PG 21	
Заказ №	<u>1061800000</u>
Тип	HDC KIT HE-P 24.131
GTIN (EAN)	4032248816460
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC KIT HE-P 24.131



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	-		
Допуски к эксплуатации	$C \in$		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
•			
Масса нетто	709.28 g		
Температуры			
Предельная температура	-40 °C 100 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	ARM	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с		
REACH SVHC		perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907	-38aad6aee076	
Исполнение			
Типоромор кобольных продор	PG 21	Pur coordinative	PUSH IN
Типоразмер кабельных вводов Типоразмер установки	8	Вид соединения ВG	8
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP65 (во вставленном состоянии)	Серия	HE
Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь		
Общие данные			
Количество полюсов	24	Вид соединения защитного провода Р	Е Винторое соелинение
Типоразмер установки	8	Кабельный ввод	PG 21
Основной материал	Алюминиевое литье под давлением	Серия	HE
Расчетное напряжение (DIN EN 61984	1)500 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
BG	8		
Исполнение			
Вид соединения	PUSH IN	Типоразмер установки	8
оид соединения Поперечное сечение соединительного провода, макс.		Поперечное сечение соединительного провода, мин.	
Поверхность	Порошковое покрытие	Основной материал	Алюминиевое литье под давлением
BG	8		••

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Справочный листок технических данных

HDC KIT HE-P 24.131



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	1431000000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	1430900000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	<u>1430800000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	<u>1203600000</u>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	