

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Групповая маркировка, Крышка, 64 x 27 mm, Шаг в мм (P): 27.00 Weidmueller, белый
Заказ №	1062960000
Тип	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008 190148225
Кол.	10 Штука

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	64 mm	Высота (в дюймах)	2.5197 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	4.71 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.084 kg CO2 eq.	

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
--------------------------------	--------	------------------------------	--------

Размеры

Шаг в мм (P) 27.00 mm

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		