

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голу-
бого и черного цвета.

Основные данные для заказа

Версия	VSSC, Концевая пластина
Заказ №	1063110000
Тип	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Кол.	50 Штука

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	81 mm	Глубина (дюймов)	3.189 inch
Высота	88.5 mm	Высота (в дюймах)	3.4842 inch
Ширина	1.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.063 inch
Масса нетто	5.8 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	5...96 %		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение	Концевая пластина	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Вид защиты	IP20		

Общие параметры

Вид защиты	IP20	Цветовой код	черный
------------	------	--------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		