

# Справочный листок технических данных

## AP VSSC6

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голубого и черного цвета.

### Основные данные для заказа

Версия	VSSC, Концевая пластина
Заказ №	<a href="#">1063110000</a>
Тип	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
Кол.	50 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	81 mm	Глубина (дюймов)	3.189 inch
Высота	88.5 mm	Высота (в дюймах)	3.4842 inch
Ширина	1.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.063 inch
Масса нетто	5.8 g		

### Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	5...96 %		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Исполнение	Концевая пластина	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Вид защиты	IP20		

### Общие параметры

Вид защиты	IP20	Цветовой код	черный
------------	------	--------------	--------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

### Тендерные спецификации

Подробная спецификация	Концевая пластина для VSSC6	Краткая спецификация	Концевая пластина для Varitector VSSC6
------------------------	--------------------------------	----------------------	---