## Справочный листок технических дан-

#### **AP VSSC4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голубого и черного цвета.

#### Основные данные для заказа

Версия	VSSC, Концевая пластина		
Заказ №	<u>1063120000</u>		
Тип	AP VSSC4		
GTIN (EAN)	4032248947560		
Кол.	50 Штука		

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	58.5 mm	Глубина (дюймов)	2.3031 inch	
Высота	76 mm	Высота (в дюймах)	2.9921 inch	
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch	
Масса нетто	0.9 g			
Температуры				
Температура хранения	-40 °C80 °C	Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Влажность	596 %			
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ениа		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
—————————————————————————————————————				
Исполнение	V	V		
исполнение Класс пожаростойкости UL 94	Концевая пластина V-0	Конструкция Цветовой код	прочее	
·	V-U	цветовои код	черный	
Общие параметры				
Цветовой код	черный			
Размеры				
Вид соединения	Винтовое соединение			
Классификации				
ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496	
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496	
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
ECLASS 15.0	27-17-90-90			
Тендерные спецификации				
Подробная спецификация	Концевая пластина для VSSC4	Краткая спецификация	Концевая пластина для Varitector VSSC4	

Статус каталога / Изображения