

### Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 232 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 27.00, Изолированный: Нет, Ширина: 10 mm
Заказ №	<a href="#">1063500000</a>
Тип	WQV 70/95/2
GTIN (EAN)	4008190028329
Кол.	5 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	61.6 mm	Глубина (дюймов)	2.4252 inch
Высота	37 mm	Высота (в дюймах)	1.4567 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	101.6 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный      Указание по установке      Непосредственный монтаж

**Общие сведения**

Количество полюсов 2      Указание по установке      Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для клемм

**Размеры**

Шаг в мм (P) 27.00 mm

**Расчетные данные**

Номинальный ток 232 A

**Характеристики материала**

Основной материал Медь луженая      Цветовой код серебристо-серый

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Момент затяжки, макс. 3 Nm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

### Основные данные для заказа

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия	
Заказ №	<a href="#">900450000</a>	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
Кол.	1 ST		