


WAH 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

106446 WAH 35



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, бежевый, 26 мм |
| Заказ № | 1064460000 |
| Тип | WAH 35 |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 76587 |
| Кол. | 20 Штука |

WAN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 22.6 mm | Глубина (дюймов) | 0.8898 inch |
| Высота | 63.5 mm | Высота (в дюймах) | 2.5 inch |
| Ширина | 26 mm | Ширина (в дюймах) | 1.0236 inch |
| Масса нетто | 4.92 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления | защелкиваемый | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| | | исполнение | |

Размеры

| | |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 27.00 mm |
|--------------|----------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------|
| Основной материал | Полиамид 66 | Цветовой код | бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

WAH 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Защита от контакта**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|---------------------------|---|--|
| Тип | WAP WFF35 | Версия | |
| Заказ № | 106970000 | Винтовые клеммы болтового типа, Крышка, Темно-бежевый, 2 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190104023 | | |
| Кол. | 20 ST | | |