

**WAH 70 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, светло-зеленый, 31 mm
Заказ №	<a href="#">1064550000</a>
Тип	WAH 70 GN
GTIN (EAN)	4008 1901 76976
Кол.	20 Штука

**WAN 70 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	29.9 mm	Глубина (дюймов)	1.1772 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	31 mm	Ширина (в дюймах)	1.2205 inch
Масса нетто	8.37 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Размеры**

Шаг в мм (P) 32.00 mm

**Характеристики материала**

Основной материал Полиамид 66 Цветовой код светло-зеленый  
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		