

WAN 70 BE

Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, бежевый, 31 мм
Заказ №	1064560000
Тип	WAN 70 BE
GTIN (EAN)	4008190174736
Кол.	20 Штука

WAN 70 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	29.9 mm	Глубина (дюймов)	1.1772 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	31 mm	Ширина (в дюймах)	1.2205 inch
Масса нетто	8.6 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления защелкиваемый Указание по установке Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Размеры

Шаг в мм (P) 32.00 mm Смещение TS 35 19 mm

Характеристики материала

Основной материал Полиамид 66 Цветовой код бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		