

**WAH 70 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, синий, 31 mm
Заказ №	<a href="#">1064580000</a>
Тип	WAH 70 BL
GTIN (EAN)	4008190107475
Кол.	20 Штука

## WAH 70 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	29.9 mm	Глубина (дюймов)	1.1772 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	31 mm	Ширина (в дюймах)	1.2205 inch
Масса нетто	8.37 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Размеры

Шаг в мм (P)	32.00 mm	Смещение TS 35	19 mm
--------------	----------	----------------	-------

## Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		