


WAH 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, бежевый, 41 мм |
| Заказ № | 1064660000 |
| Тип | WAH 120 |
| GTIN (EAN) | 4008190100797 |
| Кол. | 20 Штука |

WAN 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 34.5 mm | Глубина (дюймов) | 1.3583 inch |
| Высота | 110.25 mm | Высота (в дюймах) | 4.3405 inch |
| Ширина | 41 mm | Ширина (в дюймах) | 1.6142 inch |
| Масса нетто | 16.14 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | защелкиваемый | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Нет | | |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Размеры

| | |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 42.00 mm |
|--------------|----------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------|
| Основной материал | Полиамид 66 | Цветовой код | бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

WAH 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Защита от контакта**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WAP WFF120 | Версия | |
| Заказ № | 1073000000 | Винтовые клеммы болтового типа, Крышка, Темно-бежевый, 2 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190475260 | | |
| Кол. | 20 ST | | |