

WAH 185/300 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, синий, 54 mm
Заказ №	1064780000
Тип	WAH 185/300 BL
GTIN (EAN)	4008190103200
Кол.	10 Штука

WAH 185/300 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	43.9 mm	Глубина (дюймов)	1.7283 inch
Высота	139 mm	Высота (в дюймах)	5.4724 inch
Ширина	54 mm	Ширина (в дюймах)	2.126 inch
Масса нетто	26.98 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
---------------	---------------	-----------------------------------	----------------

Размеры

Шаг в мм (P)	55.00 mm
--------------	----------

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		