

## WQL 2 WFF70



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов: 2
Заказ №	<a href="#">1065000000</a>
Тип	WQL 2 WFF70
GTIN (EAN)	4008 1901 13933
Кол.	5 Штука

## WQL 2 WFF70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch
Масса нетто	26.14 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный      Указание по установке      Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 2      Указание по установке      Непосредственный монтаж

### Размеры

Шаг в мм (P) 32.00 mm

### Расчетные данные

Номинальный ток 192 A

### Характеристики материала

Основной материал Медь - цинк      Цветовой код серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		