

**WQL 3 WFF300**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

**Основные данные для заказа**

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов: 3
Заказ №	<a href="#">1065800000</a>
Тип	WQL 3 WFF300
GTIN (EAN)	4008 19003 1312
Кол.	5 Штука

## WQL 3 WFF300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	150 mm	Высота (в дюймах)	5.9055 inch
Ширина	40 mm	Ширина (в дюймах)	1.5748 inch
Масса нетто	234.81 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный      Указание по установке Непосредственный монтаж  
 Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 3      Указание по установке Непосредственный монтаж

### Размеры

Шаг в мм (P) 55.00 mm

### Расчетные данные

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 520 A

### Характеристики материала

Основной материал Медь - цинк      Цветовой код серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		