

WZAF 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

Основные данные для заказа

Версия	Вспомогательное соединение (клемма)
Заказ №	1066200000
Тип	WZAF 70
GTIN (EAN)	4008 19016983 1
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	8.3 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления втычной Указание по установке Проходной (втулка),
Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Общие сведения

Указание по установке Проходной (втулка),
Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Дополнительное
соединение

Размеры

Шаг в мм (P) 27.00 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 32 A

Характеристики материала

Основной материал Медь луженая Цветовой код серебристо-серый

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		