

**WZAF 300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

**Основные данные для заказа**

Версия	Вспомогательное соединение (клемма)
Заказ №	<a href="#">1066500000</a>
Тип	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008 190157579
Кол.	10 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	40 mm	Ширина (в дюймах)	1.5748 inch
Масса нетто	15.15 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	зафиксированный	Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
---------------	-----------------	-----------------------	---

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

**Общие сведения**

Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
-----------------------	---

**Параметры системы**

Исполнение	Дополнительное соединение
------------	------------------------------

**Размеры**

Шаг в мм (P)	27.00 mm
--------------	----------

**Расчетные данные**

Номинальный ток	32 A
-----------------	------

**Характеристики материала**

Основной материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
-------------------	--------------	--------------	------------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		