

**AP VSSC6 LB**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голу-  
бого и черного цвета.

**Основные данные для заказа**

Версия	VSSC, Концевая пластина
Заказ №	<a href="#">1067230000</a>
Тип	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Кол.	50 Штука

**AP VSSC6 LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	81 mm	Глубина (дюймов)	3.189 inch
Высота	88.5 mm	Высота (в дюймах)	3.4842 inch
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	5.8 g		

**Температуры**

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	5...96 %		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Исполнение	Концевая пластина	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	Светло-синий
Вид защиты	IP20		

**Общие параметры**

Вид защиты	IP20	Цветовой код	Светло-синий
------------	------	--------------	--------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		