


AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голубого и черного цвета.

Основные данные для заказа

Версия	VSSC, Концевая пластина
Заказ №	1067240000
Тип	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
Кол.	50 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	58.5 mm	Глубина (дюймов)	2.3031 inch
Высота	76 mm	Высота (в дюймах)	2.9921 inch
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	3.71 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	5...96 %		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение	Концевая пластина	Конструкция	прочее
Класс пожаростойкости UL 94	V-O	Цветовой код	Светло-синий

Общие параметры

Цветовой код	Светло-синий
--------------	--------------

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение
----------------	---------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Тендерные спецификации

Подробная спецификация	Концевая пластина для VSSC4	Краткая спецификация	Концевая пластина для Varitector VSSC4
------------------------	--------------------------------	----------------------	---