Справочный листок технических дан-

AP VSSC4 LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голубого и черного цвета.

Основные данные для заказа

Версия	VSSC, Концевая пластина
Заказ №	<u>1067240000</u>
Тип	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	58.5 mm	Глубина (дюймов)	2.3031 inch	
Высота	76 mm	Высота (в дюймах)	2.9921 inch	
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch	
Масса нетто	3.71 g			
Температуры				
Температура хранения	-40 °C80 °C	Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Влажность	596 %	- Tuos ian roinnoparypa	10 070 0	
Экологическое соответст	вие изделия			
C D-UC	C			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Исполнение	Концевая пластина	Конструкция	прочее	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	Светло-синий	
Общие параметры			,	
Цветовой код	Светло-синий			
Размеры				
Вид соединения	Винтовое соединение			
 Классификации			,	
ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496	
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496	
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
ECLASS 15.0	27-17-90-90			
Тендерные спецификации				
Подробная спецификация	Концевая пластина для VSSC4	Краткая спецификация	Концевая пластина для Varitector VSSC4	

Статус каталога / Изображения