

# Справочный листок технических данных

## IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

### Основные данные для заказа

Версия	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, многомодовая
Заказ №	<a href="#">1067380000</a>
Тип	IE-PI-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248821129
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-04-08T00:00:00+02:00



## IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UL)	E477798

### Размеры и массы

Глубина	56 mm
Высота	10.5 mm
Ширина	13.2 mm
Масса нетто	20.4 g

Глубина (дюймов)	2.2047 inch
Высота (в дюймах)	0.4134 inch
Ширина (в дюймах)	0.5197 inch

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475abec24a

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24	Сертификат № (UL)	E477798
---------------------------	--------------	-------------------	---------

### Общие данные


Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, многомодовая	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, РА	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	1000	Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Тип волокна	Многомодовый	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Обжим
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Материал гильзы	Zirconia

### Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Изображения

### Габаритный чертеж





## IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

#### Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1208930000</a>	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия
GTIN (EAN)	4032248990283	изоляции: Multi-Stripax IE-POF
Кол.	1 ST	

### ...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

#### Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1208870000</a>	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4032248990269	
Кол.	1 ST	

### ...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



#### GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-SC-GOF	Версия
Заказ №	<a href="#">9205320000</a>	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725458	
Кол.	1 ST	

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

IE-PI-SCRJ-MM

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	IE-CT-SC-GOF-P	Версия
Заказ №	<a href="#">9205350000</a>	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725489	
Кол.	1 ST	