

**IE-PI-SCRJ-SM**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Основные данные для заказа**

Версия	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
Заказ №	<a href="#">1067390000</a>
Тип	IE-PI-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248820863
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UL) E477798

Размеры и массы

Глубина	56 mm	Глубина (дюймов)	2.2047 inch
Высота	10.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4134 inch
Ширина	13.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.5197 inch
Масса нетто	19.4 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-24 Сертификат № (UL) E477798

Общие данные

Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, одномодовая	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, PA	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	1000	Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Тип волокна	Одномодовый	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Обжим
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Материал гильзы	Zirconia

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


**IE-PI-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-PI-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

### Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1208930000</a>	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия	
GTIN (EAN)	4032248990283	изоляции: Multi-Stripax IE-POF	
Кол.	1 ST		

### ...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволоконном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

### Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1208870000</a>	Инструмент для обжима	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Кол.	1 ST		

### ...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

### Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-SC-GOF	Версия	
Заказ №	<a href="#">9205320000</a>	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим	
GTIN (EAN)	4032248725458		
Кол.	1 ST		

# Справочный листок технических данных

## IE-PI-SCRJ-SM



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	IE-CT-SC-GOF-P	Версия	
Заказ №	<a href="#">9205350000</a>	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим	
GTIN (EAN)	4032248725489		
Кол.	1 ST		