

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
Заказ №	1067410000
Тип	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Кол.	10 Штука

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UL)	E477798

Размеры и массы

Глубина	56 mm	Глубина (дюймов)	2.2047 inch
Высота	10.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4134 inch
Ширина	13.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.5197 inch
Масса нетто	18.7 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты


Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24	Сертификат № (UL)	E477798
---------------------------	--------------	-------------------	---------

Общие данные

Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, POF	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, PA	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	1000	Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Тип волокна	POF	Вносимые потери	≤ 1,0 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Crimp
Материал гильзы	Arcap		

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Drawings**Габаритный чертеж**

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Версия
Заказ №	1278430000	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с
GTIN (EAN)	4050118069136	корпусом
Кол.	100 ST	

Обжимные комплекты

Комплекты для обжима



Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Версия
Заказ №	1208930000	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия
GTIN (EAN)	4032248990283	изоляции: Multi-Stripax IE-POF
Кол.	1 ST	

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)

Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)



Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия
Заказ №	1208870000	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4032248990269	
Кол.	1 ST	

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-SC-GOF	Версия
Заказ №	9205320000	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725458	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CT-SC-GOF-P	Версия
Заказ №	9205350000	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725489	
Кол.	1 ST	