

**IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Основные данные для заказа**

Версия	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
Заказ №	<a href="#">1067410000</a>
Тип	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Кол.	10 Штука

**IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UL)	E477798

**Размеры и массы**

Глубина	56 mm	Глубина (дюймов)	2.2047 inch
Высота	10.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4134 inch
Ширина	13.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.5197 inch
Масса нетто	18.7 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24	Сертификат № (UL)	E477798
---------------------------	--------------	-------------------	---------

**Общие данные**

Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, POF	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, PA	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	1000	Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Тип волокна	POF	Вносимые потери	≤ 1,0 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Crimp
Материал гильзы	Arcap		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


**IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-PI-SCRJ-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var. 1 / 4 / 14




#### Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Версия	
Заказ №	<a href="#">1278430000</a>	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с корпусом	
GTIN (EAN)	4050118069136		
Кол.	100 ST		

### Обжимные комплекты

Комплекты для обжима



#### Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1208930000</a>	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия изоляции: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
Кол.	1 ST		

### ...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)

Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)



#### Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1208870000</a>	Инструмент для обжима	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Кол.	1 ST		

## IE-PI-SCRJ-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC



GOF

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67 POF
- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

### Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-SC-GOF	Версия
Заказ №	<a href="#">9205320000</a>	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725458	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CT-SC-GOF-P	Версия
Заказ №	<a href="#">9205350000</a>	Инструмент для обжима, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4032248725489	
Кол.	1 ST	