

WEW 32/1 LCP/NA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Концевой стопор, Светло-серый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: 12.2 mm, 130 °C |
| Заказ № | 1067660000 |
| Тип | WEW 32/1 LCP/NA |
| GTIN (EAN) | 4008190072353 |
| Кол. | 50 Штука |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 67 mm | Глубина (дюймов) | 2.6378 inch |
| Высота | 56 mm | Высота (в дюймах) | 2.2047 inch |
| Ширина | 12.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4803 inch |
| Масса нетто | 32.1 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C | | |

Экологическое соответствие изделия

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.273 kg CO2eq. | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| Вид монтажа | TS 32 | Блокировка | привертной |
|-------------|-------|------------|------------|

Общие сведения

| | |
|----------------------------------|-------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32 |
|----------------------------------|-------|

Параметры системы

| | |
|----------------------------------|-------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32 |
|----------------------------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Светло-серый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

WEW 32/1 LCP/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZGB 15 | Версия |
| Заказ № | 1636530000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZGB 30 | Версия |
| Заказ № | 1611930000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 ST | |