## Справочный листок технических дан-

#### WBB WDU1.5/BL...



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), оранжевый, Высота: 45.4 mm, Ширина: 5 mm, V-2, PA
Заказ №	<u>1068160000</u>
Тип	WBB WDU1.5/BL
GTIN (EAN)	4008190117191
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	36.7 mm	Глубина (дюймов)	1.4449 inch		
Высота	45.4 mm	Высота (в дюймах)	1.7874 inch		
Ширина	5 mm	<u>Бысота (в дюимах)</u> Ширина (в дюймах)	0.1968 inch		
Масса нетто	5.8 g		0.1300 men		
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		
—————————————————————————————————————	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением				
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052				
Дополнительные техничес	ские данные				
с фиксатором	Нет				
Параметры системы					
Исполнение	Концевая и				
	промежуточная пластина				
Характеристики материал	<b>та</b>				
Основной материал	PA 66	Uporopoš vog	analiikanii ŭ		
Сповной материал  Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Цветовой код	оранжевый		
Классификации			,		
топосификации					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ETIM 10.0					
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	27-14-11-92 27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-33				

Статус каталога / Изображения