


**IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var. 14 согласно IEC 61076-3-117 из металла, 10-пол. гибрид Вставка

**Основные данные для заказа**

Версия	Розетка, FreeCon, Гибрид, Соединение, IP 65
Заказ №	<a href="#">1068840000</a>
Тип	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
Кол.	1 Штука

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

## Размеры и массы

Глубина	142 mm	Глубина (дюймов)	5.5905 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	652.82 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...75 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа			

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

## Технические данные гибридного соединителя

Поверхность контактов (гибридный соединитель)	Золото поверх никеля	Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500
Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), PA 66	Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°
Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)24 V (гибридный соединитель)	
Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный	Сопrotивление контактов (гибридный соединитель) ≤ 10 mΩ	
Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65	Количество контактов	10
Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 A на контакт		

## Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебряный
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вид защиты	IP 65		

**IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Technical data**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


**Drawings**

**Габаритный чертеж**




Bottom view

**Габаритный чертеж**




Bottom view with mounting feet

**Габаритный чертеж**



Front view

**Габаритный чертеж**



Side view

## IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1058310000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Кол.	10 ST		

### Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1072910000</a>	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
Кол.	10 ST		