

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Розетка/соединение, исполнение FreeCon для соеди-
нительных разъемов PushPull Var. 14 согласно IEC
61076-3-117

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP 65
Заказ №	1068870000
Тип	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
Кол.	1 Штука

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Глубина	60 mm	Глубина (дюймов)	2.3622 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	286.47 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------------------------	----------------------	---------

Технические данные соединения RJ45

Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A	Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Сопrotивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC
Поверхность контактов (соединение RJ45)	Золото поверх никеля	Сопrotивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебряный
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вид защиты	IP 65		

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Габаритный чертеж




Bottom view

Габаритный чертеж




Bottom view with mounting foot

Габаритный чертеж



Front view

Габаритный чертеж



Side view

IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия	
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Кол.	10 ST		

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Версия	
Заказ №	1012170000	Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл,	
GTIN (EAN)	4032248719815	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
Кол.	10 ST		

Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14 IP67



Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14

Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Версия	
Заказ №	1119730010	Тросовый кабель, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14, металл,	
GTIN (EAN)	4032248985463	RJ45 IP 67 PushPull V14, металл, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е	
Кол.	1 ST	(TIA T568-B), Полиуретан, 1 м	