Справочный листок технических дан-

IE-CD-V14MRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP 65
Заказ №	<u>1068870000</u>
Тип	IE-CD-V14MRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823895
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-CD-V14MRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	c UL us		
ROHS	Соответствовать		
JL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
-my6.u.ro	60 mm	Envision (noŭvon)	2.3622 inch
-лубина Высота	52 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Дирина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Иасса нетто	286.47 g		
Гемпературы			
Гемпература хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
		· · · · ·	
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
Гехнические данные соедине	ения RJ45		
	4.4		. 4000 V DO
Нагрузочная способность по току соединение RJ45)	1 A	Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC
Основной материал корпуса соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC
Поверхность контактов (соединение RJ45)	Золото поверх никеля	Сопротивление контактов (соединен RJ45)	ие≤ 20 mΩ
Общие данные			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебряный
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вид защиты	IP 65		
Классификации			
TIM 7.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597

Дата создания 29.11.2025 11:30:48 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Справочный листок технических данных

IE-CD-V14MRJ-C-MA




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Габаритный чертеж


Изображения



Bottom view


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж




Bottom view with mounting foot

Габаритный чертеж



Front view



Side view

4

Справочный листок технических данных

IE-CD-V14MRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол	10 ST	

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

onobinbio Hambio Him carrada			
Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Версия	
Заказ №	1012170000	Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл,	
GTIN (EAN)	4032248719815	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
Кол.	10 ST		

Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан - RJ45 V14 IP67



Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14

ОСНОВНЬ	сновные данные для заказа		
Тип	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Версия	
Заказ №	<u>1119730010</u>	Тросовый кабель, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14, металл,	
GTIN (EAN)	4032248985463	RJ45 IP 67 PushPull V14, металл, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e	
Кол.	1 ST	(TIA T568-B), Полиуретан, 1 m	

Дата создания 29.11.2025 11:30:48 МЕХ

5 Статус каталога / Изображения