IE-CD-V14MRJ-FJ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, FreeCon, Модуль RJ45, IP 65
Заказ №	<u>1068880000</u>
Тип	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
Кол.	1 Штука

IE-CD-V14MRJ-FJ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификат	Ы
------------	---

Допуски к эксплуатации	C UL US	
ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	Сайт UL	

E316369

Сертификат № (cULus) Размеры и массы

Глубина	100 mm	Глубина (дюймов)	3.937 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	316.8 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	Стандарт UL на аксессуары коммуникационного оборудования	UL 1863
Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET	Степени защиты ІР	IEC 60529
Сертификат № (cULus)	E316369		

Технические данные модуля RJ 45

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26
Монтаж	PROFINET	Категория (модуль RJ45)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Циклы коммутации (модуль RJ45)	750	Сопротивление изоляции (модуль RJ45)	> 500 MΩ
Экранирование (модуль RJ45)	контакт экрана 360°	Соединение 2 (модуль RJ45)	RJ45
Основной материал корпуса (модуль RJ45)	Цинковое литье под давлением		10 mm
Сопротивление контактов (модуль RJ45)	≤ 20 mΩ	Усилие вставки (модуль RJ45)	≤ 30 H
Нагрузочная способность по току (модуль RJ45)	1 A	Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1500 V DC
Электрический контакт, контакт - экран, мин. (модуль RJ45)	≤ 1000 V DC	Цвет (модуль RJ45)	серебряный
Соединение 1 (модуль RJ45)	IDC	Поверхность контактов (модуль RJ45)	Золото поверх никеля
Диаметр оболочки, мин. (модуль RJ45	i) 5 mm		

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

серебряный	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный
IP 65	Монтаж	PROFINET
EC002597	ETIM 8.0	EC002597
EC002597	ETIM 10.0	EC002597
27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
27-44-03-18		
	EC002597 EC002597 27-44-03-18 27-44-03-18 27-44-03-18	IP 65 Монтаж EC002597 ETIM 8.0 EC002597 ETIM 10.0 27-44-03-18 ECLASS 10.0 27-44-03-18 ECLASS 12.0 27-44-03-18 ECLASS 14.0

IE-CD-V14MRJ-FJ

Изображения




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Габаритный чертеж




Bottom view

Габаритный чертеж




Bottom view with mounting foot

Габаритный чертеж



Front view

Габаритный чертеж



Side view

4

IE-CD-V14MRJ-FJ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажное основание для FreeCon



В отношении аксессуаров для промышленных сетей Ethernet также действует: y Weidmüller вы получите все из одних рук.

Ваши преимущества:

- Инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Кабельные вводы
- Соединительное оборудование для распределительных шкафов
- Маркировка
- Защита от проникновения пыли
- Блоки питания
- Защита от перенапряжения

Основные данные для заказа

Тип IE-CD-MA Версия
Заказ № 1099580000 Монтажная опора, FreeCon, IP65
GTIN (EAN) 4032248874040
Кол. 10 ST

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

 Тип
 IE-BP-V14P
 Версия

 Заказ №
 1058310000
 Фланцевый корпус, защитный колпачок

 GTIN (EAN)
 4032248799404

 Кол.
 10 ST

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Статус каталога / Изображения 5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

 Тип
 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
 Версия

 Заказ №
 1012170000
 Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл,

 GTIN (EAN)
 4032248719815
 Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Кол. 10 ST

Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан - RJ45 V14 IP67



Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14

Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Версия
Заказ №	<u>1119730010</u>	Тросовый кабель, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14, металл,
GTIN (EAN)	4032248985463	RJ45 IP 67 PushPull V14, металл, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e
Кол.	1 ST	(TIA T568-B), Полиуретан, 1 m