#### **BG GHDE PT6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Kopпycы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

#### Основные данные для заказа

Версия	Kopnyca FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 25 mm, IP65, в комплексном состоянии, армиро- ванный стекловолокном поликарбонат, черный
Заказ №	<u>1068890000</u>
Тип	BG GHDE PT6
GTIN (EAN)	4032248824120
Кол.	10 Штука





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-18-01-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	(II)		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (UL)	E256877		
Размеры и массы			
Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	181 mm	Высота (в дюймах)	7.126 inch
Ширина	104 mm	<u>Бысота (в дюймах)</u> Ширина (в дюймах)	4.0945 inch
Масса нетто	155 g	ширина (в дюлиах)	1.00-70 111011
Температуры			
Температура хранения	-40 °C85 °C	Dof	-40 °C85 °C
температура хранения	-40 C65 C	Рабочая температура	-40 C65 C
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Coorners to you	Tion of the Control o	
REACH SVHC	Соответствует без исключения Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	5f19cd84-8946-4797-		
	3113Cu0+ 0340 4737	3300 340323530010	
Общие данные			
Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Изоляционный материал	GF 10
Материал корпуса	армированный стекловолокном поликарбонат	Силикон	Нет
Цветовой код	черный	Вид защиты	IP65, в комплексном состоянии
Класс пожаростойкости UL 94	5VA	Момент затяжки для винтов крышки	2 Nm
Прикрепление крышки	Винты TX20	Указание по установке	Винты с крышкой включены
Классификации			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-01-01
LULAJJ J. I			
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

27-18-01-01

27-18-01-01

ECLASS 14.0

### Weidmüller **₹**

#### **BG GHDE PT6**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

#### Размер отверстия



#### **BG GHDE PT6**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Аксессуары

#### **DMS PRO**



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Тип DMS PRO Версия
Заказ № 1479120000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118287011
Кол. 1 ST

#### Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Camcar для бит TORXЭто означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях. Преимущества:
- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износоустойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 T20 X 70	Версия
Заказ №	<u>2749010000</u>	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118895308	
Кол.	5 ST	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Типоразмер 1



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

#### Основные данные для заказа

оповиво даниво для сихиси		
Тип	GH PT6	Версия
Заказ №	1070140000	Корпуса FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4032248825813	комплексном состоянии, армированный стекловолокном
Кол.	10 ST	поликарбонат, черный