

**IE-BP-VAPP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

**Основные данные для заказа**

Версия	Фланцевый корпус, защитный колпачок
Заказ №	<a href="#">1068930000</a>
Тип	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Кол.	10 Штука

**IE-BP-VAPP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	19.5 mm	Глубина (дюймов)	0.7677 inch
Масса нетто	9.68 g		

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C...70 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Вид защиты	IP54		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

**IE-BP-VAPP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

