



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Версия	Insert, for plug insert, Hybrid	
Заказ №	<u>1068990000</u>	
Тип	IE-PI-HYB-10P	
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 Штука	

IE-PI-HYB-10P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты

Допуски к	эксплуатации
-----------	--------------



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>	
Сертификат № (cULus)	E316369	

Размеры и массы

Масса нетто 13.2 g

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 5 mΩ	Объемное сопротивление	<10 mΩ
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	3 А на контакт

Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Мельхиор, РА 66
Диаметр изоляции, макс.	2.2 mm	Диаметр изоляции, мин.	1 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

Важное примечание

Сведения об изделии	Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Вар	ианта 14
оводонии об подолии	nopinghan, to kontakman berabki gin berabibik paebemeb bap	riaiii a i i

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Weidmüller **3**

IE-PI-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<u>1096180000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Версия
Заказ №	<u>1068950000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Версия
Заказ №	<u>1135150000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Кол.	300 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm², 1mm², Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	

Дата создания 03.11.2025 12:14:44 MEZ

Статус каталога / Изображения