

**IE-PI-HYB-10P**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

**Основные данные для заказа**

Версия	Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
Заказ №	<a href="#">1068990000</a>
Тип	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Кол.	1 Штука

## IE-PI-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

### Размеры и массы

Масса нетто 13.2 g

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

### Электрические свойства

Сопrotивление контакта ≤ 5 mΩ Объемное сопротивление <10 mΩ  
Номинальное напряжение 24 V Номинальный ток 3 A на контакт

### Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Мельхиор, PA 66
Диаметр изоляции, макс.	2.2 mm	Диаметр изоляции, мин.	1 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

### Важное примечание

Сведения об изделии Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-PI-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-PI-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-S-0,5-300	Версия	
Заказ №	<a href="#">1096180000</a>	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид	
GTIN (EAN)	4032248869152		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-PI-HYB-S-0,75-300	Версия	
Заказ №	<a href="#">1068950000</a>	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид	
GTIN (EAN)	4032248823109		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-PI-HYB-S-0,2-300	Версия	
Заказ №	<a href="#">1135150000</a>	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид	
GTIN (EAN)	4032248915347		
Кол.	300 ST		

### Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

### Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	<a href="#">1119580000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		