

# Справочный листок технических данных

## IE-PI-HYB-10P

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

### Основные данные для заказа

Версия	Insert, for plug insert, Hybrid
Заказ №	<a href="#">1068990000</a>
Тип	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Кол.	1 Штука



## IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

### Размеры и массы

Масса нетто	13.2 g
-------------	--------

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

### Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 5 mΩ	Объемное сопротивление	<10 mΩ
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	3 A на контакт

### Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Мельхиор, PA 66
Диаметр изоляции, макс.	2.2 mm	Диаметр изоляции, мин.	1 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

### Важное примечание


Сведения об изделии	Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14
---------------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Изображения

### Габаритный чертеж





## IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных  
разъемов Варианта 14



#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1068950000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1135150000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Кол.	300 ST	

### Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

#### Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	<a href="#">1119580000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	