

IE-PI-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Версия	Insert, for plug insert, Hybrid
Заказ №	1068990000
Тип	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Кол.	1 Штука

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 13.2 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Сопrotивление контакта ≤ 5 mΩ Объемное сопротивление <10 mΩ

Номинальное напряжение 24 V Номинальный ток 3 A на контакт

Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 20 Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 27

Экранирование Сплошной корпус 360° Основной материал корпуса Мельхиор, PA 66

Диаметр изоляции, макс. 2.2 mm Диаметр изоляции, мин. 1 mm

Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801) Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 0.75 mm²

Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0.08 mm² Вид защиты IP67, с корпусом

Циклы коммутации 500 Соединение 1 Hybrid (Q10)

Соединение 2 Обжим

Важное примечание

Сведения об изделии Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Классификации

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия	
Заказ №	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869152		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Версия	
Заказ №	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823109		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Версия	
Заказ №	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248915347		
Кол.	300 ST		

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		