

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъ-
емов Варианта 14

Основные данные для заказа

Версия	Flange insert, for flange insert, Hybrid
Заказ №	1069010000
Тип	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
Кол.	10 Штука

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 30.6 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Сопrotивление контакта ≤ 10 mΩ Объемное сопротивление <10 mΩ

Номинальное напряжение 24 V Номинальный ток 3 A на контакт

Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, Мельхиор, PA 66
Диаметр изоляции, макс.	2.2 mm	Диаметр изоляции, мин.	1 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

Важное примечание


Сведения об изделии Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
Заказ №	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Версия
Заказ №	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Версия
Заказ №	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Кол.	300 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm², 1mm², Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	