

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Версия	Flange insert, for flange insert, Hybrid
Заказ №	1069010000
Тип	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
Кол.	10 Штука

IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Масса нетто	30.6 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

Электрические свойства

Сопrotивление контакта	≤ 10 mΩ	Объемное сопротивление	<10 mΩ
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	3 A на контакт

Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, Мельхиор, PA 66
Диаметр изоляции, макс.	2.2 mm	Диаметр изоляции, мин.	1 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

Важное примечание

Сведения об изделии	Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-VI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия	
Заказ №	1096150000	Сrimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Версия	
Заказ №	1068970000	Сrimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823956		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Версия	
Заказ №	1135160000	Сrimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248915477		
Кол.	300 ST		

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		