


**WAH 35/KU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Версия          | Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, бежевый, 25.7 mm |
| Заказ №         | <a href="#">1070260000</a>                              |
| Тип             | WAH 35/KU   |
| GTIN (EAN)      | 4008190191061   |
| Кол.            | 20 Штука  |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен.             |
| Доступно до     | 2025-12-31T00:00:00+01:00                               |

## WAN 35/KU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 22.6 mm | Глубина (дюймов)  | 0.8898 inch |
| Высота      | 51.5 mm | Высота (в дюймах) | 2.0276 inch |
| Ширина      | 25.7 mm | Ширина (в дюймах) | 1.0118 inch |
| Масса нетто | 5.15 g  |                   |             |

## Температуры

|  |                |   |               |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C        |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
 исполнение

## Характеристики материала

|                             |             |              |         |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------|
| Основной материал           | Полиамид 66 | Цветовой код | бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2         |              |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**WAH 35/KU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Защита от контакта**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

|            |                           |   |  |
|------------|---------------------------|---|--|
| Тип        | WAP WFF35                 | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">106970000</a> | Винтовые клеммы болтового типа, Крышка, Темно-бежевый, 2 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4008190104023             |   |  |
| Кол.       | 20 ST                     |   |  |