

WAN 70/KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------------|---|
| Версия | Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, бежевый, 30.5 mm |
| Заказ № | 1070360000 |
| Тип | WAN 70/KU |
| GTIN (EAN) | 4008190191054 |
| Кол. | 20 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Последняя дата заказа | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 30 mm | Глубина (дюймов) | 1.1811 inch |
| Высота | 64 mm | Высота (в дюймах) | 2.5197 inch |
| Ширина | 30.5 mm | Ширина (в дюймах) | 1.2008 inch |
| Масса нетто | 7.15 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | защелкиваемый | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Нет | | |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Размеры

| | |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 32.00 mm |
|--------------|----------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------|
| Основной материал | Полиамид 66 | Цветовой код | бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |