




Изображение изделия



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-------------------------------|
| Версия | W-серия, Промежуточный модуль |
| Заказ № | 1071100000 |
| Тип | ZR WPO4 DB |
| GTIN (EAN) | 4008190278106 |
| Кол. | 20 Штука |



ZR WPO4 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 39 mm | Глубина (дюймов) | 1.5354 inch |
| Высота | 56 mm | Высота (в дюймах) | 2.2047 inch |
| Ширина | 2.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.0984 inch |
| Масса нетто | 2.2 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| с фиксатором | Нет | Вид крепления | защелкиваемый |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Проверенное на взрывозащищенность | Нет исполнение |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|----------------------------|

Размеры

| | |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 2.50 mm |
|--------------|---------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-O | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |