Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина: 1.2 mm, Медь			
Заказ №	<u>1071200000</u>			
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000			
GTIN (EAN)	4008190279172			
Кол.	1 M			

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch	
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch	
Ширина	7.3 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.2874 inch	
Масса нетто	67.76 g	ширина (в дюниах)	0.207 4 111011	
температуры				
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C			
Экологическое соответств	ие изделия		,	
0 5.110	0 -			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные		,	
Указание по установке	Непосредственный			
7 казание по установке	монтаж			
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный	Поверхность	оцинкованный	
	монтаж		-7	
Характеристики материала	a			
Основной материал	Медь	Поверхность	оцинкованный	
Цветовой код	серебряный	Поверхноств	оципкованный	
Классификации			·	
- Diagon pinta qui				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ETIM 10.0		=01.400.400	27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-32	
	27-14-11-92 27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1				

Статус каталога / Изображения