

**Q 2 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

**Основные данные для заказа**

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 24 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 4 mm
Заказ №	<a href="#">1071500000</a>
Тип	Q 2 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008 190424930
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	9.5 mm	Глубина (дюймов)	0.374 inch
Высота	10.1 mm	Высота (в дюймах)	0.3976 inch
Ширина	4 mm	Ширина (в дюймах)	0.1575 inch
Масса нетто	1.64 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный      Указание по установке Проходной (втулка),  
Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
исполнение

**Общие сведения**

Количество полюсов 2      Указание по установке Проходной (втулка),  
Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для клемм

**Размеры**

Шаг в мм (P) 6.10 mm

**Расчетные данные**

Номинальный ток 24 A

**Характеристики материала**

Основной материал Медь луженая      Цветовой код желтый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		