

**TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Изображение аналогичное

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm |
| Заказ №    | <a href="#">1071690000</a>                                                                                                               |
| Тип        | TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248866106                                                                                                                            |
| Кол.       | 40 M                                                                                                                                     |

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 7.5 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.2953 inch |
| Высота      | 35 mm   | Высота (в дюймах) | 1.378 inch  |
| Ширина      | 2000 mm | Ширина (в дюймах) | 78.74 inch  |
| Масса нетто | 116.5 g |                   |             |

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Монтажная рейка

|                                                                            |                                                       |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--|
| Указание по установке                                                      | Непосредственный монтаж                               |         |  |
| Нормы                                                                      | DIN EN 60715                                          |         |  |
| Поверхность                                                                | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |         |  |
| Основной материал                                                          | Сталь                                                 |         |  |
| Длина клеммной рейки                                                       | мин.                                                  | 0 mm    |  |
|                                                                            | номин.                                                | 2000 mm |  |
|                                                                            | макс.                                                 | 2000 mm |  |
| Длина шлица                                                                | 18.00 mm                                              |         |  |
| Расстояние между шлицами                                                   | 7.00 mm                                               |         |  |
| Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 | 1.92 kA                                               |         |  |
| Ширина шлица                                                               | 6.20 mm                                               |         |  |
| Монтажная рейка с отверстиями                                              | Да                                                    |         |  |
| Ширина прорезей                                                            |                                                       |         |  |
| Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu              | 16.00 mm <sup>2</sup>                                 |         |  |
| Расстояние между отверстиями, межцентровое                                 | 25 mm                                                 |         |  |
| Зазор между прорезями                                                      |                                                       |         |  |
| Длина прорезей                                                             |                                                       |         |  |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |


**TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Изображение изделия



Изображение аналогичное



## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | WEW 35/1                   | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1059000000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid,   |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              | Ширина: 12 mm, 100 °C                                         |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,    |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | Ширина: 8 mm, 100 °C                                          |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |
| Тип        | ZEW 35                     | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">9540000000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid,   |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              | Ширина: 6 mm, 100 °C                                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |
| Тип        | ZEW 35/2                   | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">8630740000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid,   |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              | Ширина: 8 mm, 100 °C                                          |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |
| Тип        | EW 35                      | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0383560000</a> | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              | 8.5 mm, 100 °C                                                |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |
| Тип        | EW 35 GR 7032              | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0383530000</a> | Концевой стопор, серый, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина: 9 |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              | mm, 120 °C                                                    |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |
| Тип        | EW 35/SCHA/M3              | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0258660000</a> | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              | 16.5 mm, 100 °C                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |

### Опора монтажной рейки



## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | TST 2/M5                   | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1286600000</a> | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,     |
| GTIN (EAN) | 4008190144777              | Ширина: 18 mm                                              |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                            |
| Тип        | TST 2/M6                   | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">0101700000</a> | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,     |
| GTIN (EAN) | 4008190069254              | Ширина: 18 mm                                              |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                            |
| Тип        | TSTW 5/M5                  | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">0178100000</a> | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,     |
| GTIN (EAN) | 4008190059651              | Ширина: 18 mm                                              |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                            |
| Тип        | TSTW 5/M5 ZN               | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1779100000</a> | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,     |
| GTIN (EAN) | 4032248169894              | Ширина: 18 mm                                              |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                            |
| Тип        | TSTW 6/M6                  | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">0164000000</a> | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,     |
| GTIN (EAN) | 4008190095345              | Ширина: 18 mm                                              |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                            |
| Тип        | TSTW D 4.3                 | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1610110000</a> | Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, without, |
| GTIN (EAN) | 4008190185305              | Ширина: 18 mm                                              |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                            |

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип        | FKSC M4X6 D8/SW2           | Версия                                              |
| Заказ №    | <a href="#">1567480000</a> | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              | Количество полюсов: 1                               |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                     |
| Тип        | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Версия                                              |
| Заказ №    | <a href="#">0295900000</a> | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              | Количество полюсов: 1                               |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                     |

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Монтаж наборов деталей**

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого.


Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0642600000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Основной материал: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              | Сталь                                                         |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип        | FKSC M6X12 D9/SW3          | Версия                                              |
| Заказ №    | <a href="#">0353500000</a> | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190139285              | Количество полюсов: 1                               |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                     |

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Опора монтажной рейки



#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Тип        | SH 2                       | Версия                                                                         |  |
| Заказ №    | <a href="#">0494920000</a> | Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °C, Ширина: 40 mm, V-0, KtG, привинченный |  |
| GTIN (EAN) | 4008190007584              |                                                                                |  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                |  |

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                              |  |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Тип        | MOFU 35/LO/1               | Версия                       |  |
| Заказ №    | <a href="#">0646260000</a> | Монтажное основание (клемма) |  |
| GTIN (EAN) | 4008190178574              |                              |  |
| Кол.       | 20 ST                      |                              |  |

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Тип        | FM 4/TS35                  | Версия                                                                            |  |
| Заказ №    | <a href="#">0687900000</a> | Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, М 4, Ширина: 14 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4008190086459              |                                                                                   |  |
| Кол.       | 40 ST                      |                                                                                   |  |

## TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Тип        | WSH 1                      | Версия                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1068700000</a> | Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30    |
| GTIN (EAN) | 4008190118389              |                                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                           |
| Тип        | WSH 3/H/N                  | Версия                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1715970000</a> | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100              |                                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                           |
| Тип        | WSH 5                      | Версия                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1080100000</a> | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143              |                                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                           |
| Тип        | WSH 6                      | Версия                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1080200000</a> | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150              |                                           |
| Кол.       | 10 ST                      |                                           |

### Концевые крышки



Колпачковые заглушки для клеммных реек обеспечивают защиту от острых кромок и визуально закрывают торец клеммной рейки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | TS END CAP 35X7.5          | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1283470000</a> | Крышка клеммы, Темно-бежевый, Полипропилен, Высота: 37.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118078701              | мм, Ширина: 7 мм, Глубина: 9 мм, НВ                      |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                          |