

WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Крышка клеммы, белый, PA 66, Высота: 19.8 mm, Ширина: 4.5 mm, Глубина: 9.6 mm, V-2
Заказ №	1072100000
Тип	WAD 4 WS
GTIN (EAN)	4008190446116
Кол.	50 Штука

WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	9.6 mm	Глубина (дюймов)	0.378 inch
Высота	19.8 mm	Высота (в дюймах)	0.7795 inch
Ширина	4.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1772 inch
Масса нетто	0.23 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зашелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Размеры

Шаг в мм (P)	4.00 mm
--------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		