ных

CC 15/60 K MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдикиДля заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 60 mm, серый
Заказ №	<u>1072650000</u>
Тип	CC 15/60 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248829064
Кол.	40 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CC 15/60 K MC NE GR

Технические данные

ROHS	Соответствовать	Соответствовать				
Размеры и массы						
Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch			
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch			
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch			
Масса нетто	2.9 g					

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.020 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	60 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	серый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers
Температурный диапазон вставки	-4060 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения


Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

CC 15/60 K MC NE GR

Weid	mül	ler l	Inter	ace	Gmbl	1 &	Co.	K
Klinge	enhei	rast	raße 2	6				

D-32758 Detmold Germany



Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

CC 15/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	<u>1880840000</u>	ClipCard, Аксессуар, 15 x 60 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248481217	
Кол.	10 ST	